



RBP BAUER DEBLISTERING.

## CP50

RBP BAUER - **CP50**  
DIE MASCHINE FÜR NICHT-  
DURCHDRÜCKBARE BLISTER



## D3600

RBP BAUER - **D3600**  
DIE RICHTIGE WAHL  
FÜR GROSSE MENGEN



## D2500

RBP BAUER - **D2500**  
INDIVIDUELL UND  
FLEXIBEL



## D1500

RBP BAUER - **D1500**  
IDEAL FÜR KRANKENHAUS-  
APOTHEKEN UND LABORS

DEBLISTERING MADE EASY!

## Blisterentleerung Professionell. Effizient.



Effiziente Blisterentleerung hat einen Namen:

### RBP Bauer Deblistering.

Nach über 4000 gefertigten Formatsätzen ist uns heute keine Blistervariante mehr fremd. Dennoch stellen wir uns mit Ehrgeiz und Freude jeder neuen Herausforderung.

Sprechen Sie mit uns: Wir finden für jedes Entleerungsproblem eine Lösung!

Gerne informieren wir Sie über technische Aspekte, Leistungsdaten und Kosten . . .

**Tel: +49-2251-77478-0**

Modell	CP50 	D3600 	D2500 	D1500 
<b>Verwendung für</b>	1.) Nicht-Durchdrückbare Blister 2.) Durchdrückbare Blister	Durchdrückbare Blister	Durchdrückbare Blister	Durchdrückbare Blister
<b>Varianten</b>	Auf fahrbarer Edelstahl-Arbeitsstation	1.) Auf fahrbarer Edelstahl-Arbeitsstation 2.) Auf offenem Edelstahl-Unterbau und seitlich eingebautem Schaltschrank	1.) Auf offenem Edelstahl-Unterbau 2.) Tischmaschine	Tischgerät
<b>Maße (L x B x H)</b>	1110 mm x 610 mm x 1130 mm	1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm 2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm	1.) 560 mm x 500 mm x 1050 mm 2.) 450 mm x 530 mm x 280 mm	350 mm x 320 mm x 220 mm
<b>Gewicht ca.</b>	ca. 160 kg	1.) 110 kg 2.) 70 kg	1.) 45 kg 2.) 25 kg	7 kg
<b>Leistung</b>	CUT-Modus: stufenlos bis zu 50 Blister/min CONTI-Modus: stufenlos bis zu 60 Blister/min	Stufenlos bis zu 60 Blister/Min	bis zu 35 Blister/min per Handzuführung	10-15 Blister/Min per Handkurbel Übersetzung 1:2
<b>Formatbereich (B x L)</b>	variabel zwischen 40-145 mm x 55-130 mm	150 mm x 120 mm	150 mm x ohne Begrenzung (auch Blisterendlosband)	150 mm x ohne Begrenzung (auch Blisterendlosband)
<b>Formatsätze</b>	5-7 kg	3 kg	ca. 2 kg	-
<b>Anschlussspannung</b>	110/230 V AC / 50-60 Hz	110/230 V AC / 50-60 Hz	110/230 V AC / 50-60 Hz	-
<b>Steuerspannung</b>	24 V DC	24 V DC	-	-
<b>Formatwechsel ca.</b>	3 min	3 min	3 min	-



In allen RBP-Maschinen und blisterspezifischen Entleerungswerkzeugen steckt unser gesamtes Know-how. Bei der Fertigung werden ausschließlich Bauteile und Materialien verwendet, die wir sorgfältig ausgesucht sowie gewissenhaft getestet haben und deren Qualität den strengen Anforderungen der Pharmaindustrie entspricht. Alle RBP-Maschinen werden bei Auslieferung voreingestellt und können mit einigen Handgriffen unverzüglich in Betrieb genommen werden. Wenn es für Sie von Vorteil ist, bieten wir Ihnen die Inbetriebnahme, die Einweisung und die Schulung Ihres Personals auch vor Ort sowie eine Validierungsunterstützung gemäß Ihrer Spezifikation an. Sie erhalten zu jeder RBP-Maschine eine umfangreiche Dokumentation bestehend aus einer leicht verständlichen, reichlich bebilderten Betriebsanleitung, einem Schaltplan mit Stücklisten, dem Maschinen-Layout und einer EU-Konformitätserklärung einschließlich einer Liste der verwendeten Materialien. Und selbstverständlich gewähren wir auf alle RBP-Maschinen sowie auf unsere Formatsätze zwei Jahre Garantie.